


# elemento de fijación de la ventosa ESH-HC-6-G

Número de artículo: 189222

FESTO

con compensación de altura, conexión del vacío arriba, montaje del elemento de fijación con dos tuercas hexagonales.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	20 mm
Volumen	11,537 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba con compensación de altura
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 6
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	472 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Fijación de la ventosa	M20x2
Conexión de vacío	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del retenedor	Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina