


elemento de fijación de la ventosa ESH-HD-6-G

Número de artículo: 189242

FESTO

con compensación de altura, conexión lateral del vacío, montaje del elemento de fijación con dos tuercas hexagonales.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 20 mm |
| Volumen | 13,171 cm ³ |
| Posición de montaje | vertical |
| Construcción | Conexión de vacío lateral con compensación de altura |
| Atribución de los elementos de fijación de las ventosas | Tamaño 6 |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 472 g |
| Tipo de fijación | con contratuerca |
| Fijación de la ventosa | M20x2 |
| Conexión de vacío | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del retenedor | Aluminio Latón niquelado POM acero templado Acero de aleación fina |