

# elemento de fijación de la ventosa ESH-HF-1-M10X1

Número de artículo: 189260

FESTO

con compensación de altura, para atornillar directamente.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	2,6 mm
Diámetro nominal	2 mm
Volumen	0,108 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	vertical
Construcción	Conexión de vacío arriba con compensación de altura
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 1
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	14 g
Tipo de fijación	con rosca exterior a través de la toma de vacío
Fijación de la ventosa	Diámetro de 3 mm
Conexión de vacío	M10x1
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR POM
Material del retenedor	acero templado