



# Amortiguador YSR-8-8-D

Número pieza: 189980

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	8
Carrera	8 mm
Amortiguación	ajustable Curva característica dura
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	Sin
Velocidad máxima del impacto	3 m/s
Tiempo de recuperación corto	0,4 s
Tiempo de recuperación largo	1 s
Forma de funcionamiento	de simple efecto compresión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	8 mm
Fuerza máxima del impacto	400 N
Consumo máximo de energía por carrera	4 J
Consumo máximo de energía por hora	24.000 J
Energía residual máxima	0,01 J
Fuerza de reposición	3 N
Peso del producto	60 g
Tipo de fijación	con contratuerca
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	latón níquelado
Información sobre el material del vástago	Acero de aleación fina