

# silenciador UOS-1-LF

Número de artículo: 1901207

FESTO

para usar en combinación con la válvula de arranque progresivo y de escape MS6-SV (válvula de seguridad).



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Tipo de junta del eje atornillable      | sin junta                                     |
| Posición de montaje                     | indistinto                                    |
| Construcción                            | Silenciador abierto                           |
| Presión de funcionamiento Mpa           | 0 ... 1 MPa                                   |
| Presión de funcionamiento               | 0 ... 10 bar                                  |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado              |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Nivel de ruido                          | 75 dB(A)                                      |
| Temperatura ambiente                    | -10 ... 50 °C                                 |
| Tipo de fijación                        | con rosca exterior                            |
| Peso del producto                       | 157,9 g                                       |
| Conexión neumática                      | G1  |
| Material del amortiguador               | PE  |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS                             |
| Material de la carcasa                  | Aleación forjable de aluminio                 |