


Actuador giratorio DRE-50-F07-Q08-FS-O-PS

Número pieza: 190179

FESTO

de acción simple, conexión de aire según VDI/VDE 3845 - válvula Namur directamente sujetable por brida.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|--|
| Tamaño del actuador | 50 |
| Características del taladro para la brida | F07 |
| Ángulo de giro | 90 deg |
| La conexión de las válvulas corresponde a la norma | ISO 5211 |
| Amortiguación | Sin amortiguación |
| Posición de montaje | indistinto |
| Forma de funcionamiento | de simple efecto |
| Construcción | Piñón y cremallera |
| Detección de la posición | Sin |
| La conexión de las válvulas corresponde a la norma | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 10 bar |
| Identificación ATEX | II 2 GD c X |
| Temperatura ambiente ATEX | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Fluido | Aire seco, lubricado o sin lubricado |
| Marcado CE (ver declaración de conformidad) | Según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Consumo de aire a 6 bar por ciclo 0°-90°-0° | 12 l |
| Peso del producto | 12.200 g |
| Conexión del eje | V17 |
| Conexión neumática | Placa base G1/4 |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |