

racor rápido QSK-5/16T-U

Número de artículo: 190596

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	4,4 mm
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	1
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificación marítima	véase el certificado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	16 g
Conexión neumática 1	para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16"
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 4/16"
Color del anillo extractor	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PBT
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina