

válvula de antirretorno

HB-1/4-QSM-3/16-U

Número de artículo: 190862

FESTO

Caudal desde el racor QS hasta la rosca exterior.
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	QS-3/16
Conexión neumática 2	1/4 NPT
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal	216 l/min
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material de la carcasa	latón
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presión diferencial mín., abrir	0,1 bar
Presión diferencial mín., cerrar	0,2 bar
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	24 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS