

válvula de antirretorno HB-1/2-QS-3/8-U

Número de artículo: 190866

FESTO

Caudal desde el racor QS hasta la rosca exterior.
Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de las válvulas | Función de retorno |
| Conexión neumática 1 | QS-3/8 |
| Conexión neumática 2 | 1/2 NPT |
| Tipo de fijación | atornillable |
| Caudal nominal normal | 1.650 l/min |
| Presión de funcionamiento | -1 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Material de la carcasa | latón |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Presión diferencial mín., abrir | 0,1 bar |
| Presión diferencial mín., cerrar | 0,2 bar |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso del producto | 67 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |