

regulador de presión diferencial LRL-3/8-NPT-QS-5/16-U


Número de artículo: 190899

Producto sustituido

FESTO

Sin manómetro, con rosca exterior y racor QS.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función del regulador | Presión diferencial constante |
| Conexión neumática 1 | 3/8 NPT |
| Conexión neumática 2 | QS-5/16 |
| Tipo de fijación | atornillable |
| Presión de entrada 1 Mpa | 0 ... 0,9 MPa |
| Presión inicial 1 | 0 ... 9 bar |
| Presión de entrada 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Material de la carcasa | PBT reforzado |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Posición de montaje | indistinto |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 69 g |
| Material de los pivotes roscados | latón |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |