

ventosa ESV-40-CS

Número de artículo: 191076

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensación de altura de las ventosas | 12,8 mm |
| Radio R mínimo de la pieza | 100 mm |
| Diámetro de la ventosa | 40 mm |
| Volumen de la ventosa | 19,72 cm ³ |
| Posición de la conexión | Arriba |
| Posición de montaje | indistinto |
| Forma de la ventosa | Fuelle redondo de 3,5 |
| Presión de funcionamiento Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Presión nominal de funcionamiento | -70 kPa -0,7 bar |
| Presión nominal de funcionamiento (psi) | -10,15 psi |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -30 ... 180 °C |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 42,4 N |
| Peso del producto | 13 g |
| Color | transparente |
| Dureza Shore | 50 +/- 5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la ventosa | VMQ (silicona) |