

compensador angular ESWA-4

Número de artículo: 191206

FESTO

con rótula con ángulo de 15°



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación del ángulo +/-	15 deg
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Articulación de rótula
Atribución de los elementos de fijación de las ventosas	Tamaño 4
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 4 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	19 g
Tipo de fijación	con rosca exterior
Fijación de la ventosa	M6
Conexión neumática	M6
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aluminio latón niquelado