


Terminal de válvulas VDMA-01/02

Número pieza: 191403

FESTO

Tipo 14, con válvulas normalizadas según ISO 15407-1
Para configurar, colocar primero el producto en la cesta de la compra.
Según la configuración, los datos técnicos dados en la ficha técnica y los correspondientes accesorios pueden no coincidir exactamente para este producto.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2009.



Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	2x3/2 abiertas/cerradas monoestables 2x3/2 cerradas monoestables 2x3/2 abiertas monoestables 5/2 monoestable 5/2 biestable 5/2 biestable dominante 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	440 ... 1.000 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 16 bar
Control eléctrico	conexión individual
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	16
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Ancho	18 mm 26 mm
Tipo de protección	IP65
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	14
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	modular y ampliable
Presión de control	3 ... 10 bar
Tensión de funcionamiento nominal AC	24 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	12 V 24 V
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE de baja tensión
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C