

# junta iluminada ME-LD-12-24DC

Número de artículo: 19141

FESTO

para válvulas ME.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Peso del producto	0,6 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 Forma rectangular MSE
Margen de tensión de funcionamiento DC	12 ... 24 V
Conexión de conducto de protección	presente
Potencia nominal de la junta luminosa	0,05 W
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	TPE-U(PU)
Color	transparente