

# filtro LF-D-MINI-A

Número de artículo: 192554

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Sin placas base roscadas. Grado de filtración de 40 µm, con funda de protección y purga automática del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación
Cantidad máxima del condensado	22 cm <sup>3</sup>
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	250 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	Placa base
Conexión neumática 2	Placa base
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	PE
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC