

# unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-7-O-MINI-A

Número de artículo: 192640



Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Combinación de filtro, válvula reguladora de presión y lubricador, presión máx. de salida 7 bar, filtro de 40 µm, con funda de protección metálica.

Con purga automática del condensado. Sin manómetro.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro regulador sin manómetro Lubricador proporcional estándar
Cantidad máxima del condensado	22 cm <sup>3</sup>
Grado de filtración	40 µm
Funda de protección	Funda protectora metálica
Indicación de la presión	Preparado para G1/8
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,2 bar
Caudal nominal normal	800 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	660 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC