

eje de guía FDG-18- -

Número de artículo: 192850

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Representación a modo
de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	18
Carrera	1 ... 1.800 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	eje de guía sin accionamiento
Velocidad máxima	3 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Material del elemento de guía	Acero
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado