

Racor rápido roscado en L QSL-F-G3/8-10

Número pieza: 193425

FESTO

Girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 8,8 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Junta |
| Construcción | Principio de empuje y tracción |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |
| Seguridad alimentaria | de acuerdo con la Declaración del fabricante |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Homologación | Germanischer Lloyd |
| Par de apriete máximo | 25 Nm |
| Peso del producto | 36,6 g |
| Conexión neumática 1 | G3/8 |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | latón cromado y niquelado |
| Información sobre el material de la cinta de la rosca | FPM |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | FPM |