



Sensor de presión SDE-10-10V/20MA

Número pieza: 19562

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Anticortocircuitaje	sí
Magnitud de la medición	presión relativa
Método de medición	Sensor de presión piezorresistivo
Salida analógica	0 - 10 V 0 - 20 mA
Margen de tensión de funcionamiento DC	12 ... 30 V
Fluido	Aire comprimido filtrado, grado de filtración de 40 µm
Símbolo CE	Según la normativa UE sobre EMC
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 85 °C
Peso del producto	120 g
Margen de medición de la presión	0 ... 10 bar
Precisión FS	1 %
Conexión eléctrica	Conector M12x1 4 contactos
Tipo de fijación	atornillable
Conexión neumática	G1/4
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio anodizado