


zócalo para cable ASI-SD-FK180

Número de artículo: 196089

FESTO

Para cable AS-i, perfil girado 180°



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	6,2 g
Conexión eléctrica	2 contactos Conector recto tipo zócalo
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 75 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 60 V
Resistencia a la corriente	3 A
Sección de la conexión	1,5 mm ²
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Material de los contactos crimp	Bronce