

Cilindro tándem ADVUT-100x2- -A-P-A


Número pieza: 197274

FESTO


para detección sin contacto, extremo de vástago del émbolo con rosca exterior.

En este producto, la brida de fijación FUA-... sólo se puede montar en la culata posterior. El suministro incluye la tuerca para la rosca del vástago.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Representación a modo de ejemplo



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Carrera | 1 ... 150 mm |
| Diámetro del émbolo | 100 mm |
| Amortiguación | P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados |
| Posición de montaje | indistinto |
| Forma de funcionamiento | De efecto doble |
| Extremo del vástago | Rosca exterior |
| Construcción | Émbolo Vástago Tubo perfilado |
| Detección de la posición | Para detectores de posición |
| Presión de funcionamiento | 0,9 ... 10 bar |
| Fluido | Aire seco, lubricado o sin lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 4.418 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 9.130 N |
| Tipo de fijación | a elegir: con accesorios con rosca interior |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio anodizado |
| Información sobre el material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación forjable de aluminio Anodizado deslizante |
| Información sobre el material del vástago | Acero de aleación fina |