


caballete CRLMC-63

Número de artículo: 197323

FESTO

para tipo CRHD



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	306 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	pulimentación electrolítica Acero de aleación fina
Material del cojinete	Material sintético