


bloque para montaje en batería MHA2-PR2-3-M5

Número de artículo: 197447

FESTO

Para válvulas para placa base MHA2-...-HC/TC



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---------------------------------------|
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 2 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tipo de fijación de la placa base | con taladro pasante con perfil DIN |
| Tipo de fijación de la válvula | con rosca interior |
| Conexión neumática 1/33 | M7 |
| Conexión neumática 2 | M5 |
| Conexión neumática 3/11 | M7 |
| Material de la placa base | Aleación forjable de aluminio |