

Silenciadores

U-E-M5-S

Número pieza: 197477
Producto armonizado

FESTO

Tipo sustituido. No utilizar para equipos nuevos. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo Corea.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Presión de funcionamiento para tobera de aspiración	0 ... 8 bar
Caudal contra atmósfera	300 l/min
Nivel de ruido	76 dB(A)
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	2,5 g
Conexión neumática	M5
Información sobre el material del amortiguador	Bronce
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón