

# Secador de membrana LDM-D-MAXI-1000

Número pieza: 197520

FESTO

sin placas de conexión roscadas con pernos roscados FRB, para aire comprimido seco y limpio.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2006

Atención: para conseguir un funcionamiento correcto del aparato, es indispensable la prefiltración del aire de funcionamiento con un filtro micrónico de 0,01µm (contenido residual de partículas < 0,1µm, contenido residual de aceite < 0,1 mg/m³).



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	maxi
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	secador de membrana
Presión inicial 1	3 ... 8,5 bar
Caudal nominal normal	1.000 l/min
Fluido	Aire de calidad 1:7:1 según ISO 8573-1
disminución del punto de condensación bajo presión	13 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 55 °C
Temperatura del medio	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	1.600 g
Tipo de fijación	con accesorios
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Información sobre el material del depósito del filtro	Aleación forjable de aluminio