

tubo flexible helicoidal PUN-10X1,5-S-1-BL

Número de artículo: 197596

FESTO

altamente versátil, en buena medida resistente a la hidrólisis



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	1 m
Diámetro exterior	10 mm
Longitud sin extender	0,305 m
Diámetro interior	7 mm
Diámetro de la bobina	80 mm
Cantidad de espiras	9,5
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso del producto	110 g
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 10 mm
Color	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)