

# tubo flexible helicoidal PUN-8X1,25-S-2-SW

Número de artículo: 197609

FESTO

altamente versátil, en buena medida resistente a la hidrólisis



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Longitud de funcionamiento                             | 2 m  |
| Diámetro exterior                                      | 8 mm   |
| Longitud sin extender                                  | 0,424 m  |
| Diámetro interior                                      | 5,7 mm   |
| Diámetro de la bobina                                  | 60 mm  |
| Cantidad de espiras                                    | 27   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar   |
| Homologación   | TÜV  |
| Certificado entidad que lo expide                      | B 013277 0506 00   |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                                   | -35 ... 60 °C  |
| Peso del producto                                      | 140 g  |
| Conexión neumática                                     | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 8 mm<br>para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca<br>para boquilla con diámetro interior de 6 mm |
| Color  | Negro  |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3  |
| Material del tubo flexible                             | TPE-U(PU)  |