

# tuerca de unión MCK-PK-3

Número de artículo: 205254

FESTO

Ejecución en metal



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Rosca interior M6x0,75
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm para boquilla con diámetro interior de 3 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS