


rótula FK-M10

Número de artículo: 2063

FESTO

para compensar descentrajes y diferencias angulares, para montaje por el lado del vástago.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	210 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del manguito	Acero cincado
Material de la carcasa	Acero cincado
Material del perno esférico	Acero cementado
Material del disco esférico	Acero cementado
Material de las tuercas	Acero cincado