

placa deslizante neumática ATBT-100-300

Número de artículo: 2109870

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 100 |
| Longitud de cojinete | 300 mm |
| Posición de montaje | horizontal |
| Tipo de fijación | con tuercas deslizantes |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Presión de funcionamiento | ≤ 2 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin opción de funcionamiento con lubricación |
| Temperatura ambiente | 10 ... 50 °C |
| Temperatura del medio | 10 ... 50 °C |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Peso del producto según la longitud | 3,6 kg/m |
| Dureza Shore | D 80 +/-5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Carga superficial máxima durante el funcionamiento | 400 kg/m ² |
| Precisión de repetición de la altura de vuelo | ±10 µm |
| Planicidad, ajustada | 60 µm |
| Planicidad, fijada | 110 µm |