

placa deslizante neumática ATBT-100-1500

Número de artículo: 2109872

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	100
Longitud de cojinete	1.500 mm
Posición de montaje	horizontal
Tipo de fijación	con tuercas deslizantes
Conexión neumática	G1/4
Presión de funcionamiento	≤ 2 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Temperatura del medio	10 ... 50 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Peso del producto según la longitud	3,6 kg/m
Dureza Shore	D 80 +/-5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Carga superficial máxima durante el funcionamiento	400 kg/m ²
Precisión de repetición de la altura de vuelo	±10 µm
Planicidad, ajustada	60 µm
Planicidad, fijada	110 µm