


conjunto paralelo EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Número de artículo: 2154009

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	12,1 kgmm ²
Par motor sin carga	0,01 Nm
Momento de giro transferible	1 Nm
Peso del producto	610 g
Código de conexión, actuador	D32B
Código de conexión, entrada motor	40P
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS