

tubo flexible con trenzado metálico


P-6-BL

Número de artículo: 2231

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	13 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	45 mm
Diámetro interior	6 mm
Radio máximo de curvatura	20 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,144 kg/m
Conexión neumática	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Color	azul
Dureza Shore	A 68 +/- 5
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	NBR