

# tubo flexible con trenzado metálico

## P-19-SW

Número de artículo: 2235

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	31 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	200 mm
Diámetro interior	19 mm
Radio máximo de curvatura	60 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,649 kg/m
Conexión neumática	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Color	Negro
Dureza Shore	A 71 +/- 5
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	EPDM SBR