

# Tubo de material sintético PL-4-NT

Número pieza: 2236

FESTO

Para racores CK y B (aprobados para uso en la industria alimentaria)  
La presión máx. se admite para la temperatura máx.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	6,2 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	22,5 mm
Diámetro interior	4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 9 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Homologado para la industria alimentaria	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,016 kg/m
Color	natural
Dureza Shore	D 42 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PE