

Tubo de material sintético PL-9-BL

Número pieza: 2238

FESTO

Para racores CK y N.

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	11,6 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	85 mm
Diámetro interior	9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	0 ... 7 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso del producto según la longitud	0,049 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	A 85 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PVC-P