


silenciador U-1/4

Número de artículo: 2316

★ Gama básica

FESTO

Para reducir el nivel de ruido y evitar el ensuciamiento de las conexiones de escape de componentes neumáticos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Posición de montaje | indistinto |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 10 bar |
| Caudal contra atmósfera | 3.300 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivel de ruido | 76 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Peso del producto | 7,7 g |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Material del amortiguador | PE |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |