


# arrastrador DARD-L1-25-M

Número de artículo: 2349275

FESTO



## Hoja de datos

| Característica  | Valor                             |
|---|-----------------------------------|
| Tamaño  | 25                                |
| Desviación radial +/-   | 2,5 mm                            |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                                 | 1 - riesgo de corrosión bajo      |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C                     |
| Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/- | 800 N                             |
| Peso del producto   | 240 g                             |
| Indicación sobre el material  | Conforme con RoHS                 |
| Material del adaptador  | Acero cincado                     |
| Material del perno  | Acero inoxidable de aleación fina |
| Material del manguito   | Acero cincado                     |
| Material de la articulación   | Acero cincado                     |
| Material de los tornillos   | Acero, recubierto                 |