


# arrastrador DARD-L1-80-M

Número de artículo: 2349280

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Desviación radial +/-	4 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	7.800 N
Peso del producto	2.815 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del adaptador	Acero cincado
Material del perno	Acero
Material del manguito	Acero cincado
Material de la articulación	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, recubierto