



# cilindro redondo EG-16-80

Número de artículo: 2421

FESTO

con muelle de reposición



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	80 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Modo de funcionamiento	de simple efecto compresión
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, avance	121 N
Conexión neumática	G1/8