


manguito de fijación EAMH-50-6-C13.6

Número de artículo: 2428479

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,43 kgmm ²
Peso del producto	19 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS