

Cilindro redondo

DGS-25-25


Número de artículo: 2469

Producto sustituido

FESTO

Ejecuciones sin amortiguación en las posiciones finales.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	25 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	1 ... 12 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	247 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	295 N
Conexión neumática	G1/8