


cilindro de fuelle EB-80-20

Número de artículo: 2748903

FESTO

no precisa mantenimiento, ausencia de movimientos a tirones



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Diámetro necesario para el montaje	95 mm
Carrera	20 mm
Altura máx. en avance	70 mm
Ángulo de giro máximo	10 deg
Asimetría máxima	5 mm
Altura mín. para el montaje	50 mm
Modo de funcionamiento	de simple efecto
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Fuerza de reposición	400 N
Peso del producto	500 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del fuelle	CR
Material de la carcasa	Fundición de aluminio