


# conjunto paralelo EAMM-U-70-D32-70A-96-S1

Número de artículo: 2781711

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	70
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	118 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,18 Nm
Momento de giro transferible	7 Nm
Peso del producto	1.750 g
Código de conexión, actuador	D32B
Código de conexión, entrada motor	70A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS