

conjunto paralelo EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Número de artículo: 2803622

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	145
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	2.270 kgmm ²
Par motor sin carga	2 Nm
Momento de giro transferible	50 Nm
Peso del producto	12.100 g
Código de conexión, actuador	D100B
Código de conexión, entrada motor	120G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS