


Cilindro redondo DGS-40- -PPV-S2

Número de artículo: 2872
Producto sustituido

FESTO

con amortiguación de final de carrera regulable en ambos lados.
Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Representación a modo
de ejemplo

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	1 ... 2.000 mm
Diámetro del émbolo	40 mm
Amortiguación	PPV: amortiguación neumática regulable a ambos lados
Detección de la posición	sin
Variantes	Doble vástago
Presión de funcionamiento	0,6 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Carrera de amortiguación	15 mm
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	633 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	633 N
Conexión neumática	G1/4