



# Electroválvula JMZH-5/2-1,5-L-LED

Número pieza: 30221

FESTO

con bobinas y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 biestable
Caudal nominal normal	80 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 7 bar
Construcción	Corredera
Tipo de protección	IP40 con conector tipo zócalo
Diámetro nominal	1,5 mm
Tipo de control	prepilotado
Cambio del tiempo de conmutación	6 ms
Duración de la conexión	100%
Valores característicos de las bobinas	24V DC: 0,55W
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	55 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	Placa base Módulo de la batería
Conexión neumática 2	Placa base Módulo de la batería
Conexión neumática 3	Placa base Módulo de la batería
Conexión neumática 4	Módulo de la batería
Conexión neumática 5	Módulo de la batería
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio