


# brida basculante SZB-32

Número de artículo: 30798

FESTO

para cilindro DZH, lado ancho, caballete LBZB apropiado, LN.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso del producto	172 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero inoxidable de aleación fina
Material del perno	Acero cincado
Material del cojinete	Material sintético
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado