


conector tipo zócalo con cable KMF-1-24DC-2.5-LED

Número de artículo: 30935

★ Gama básica

preconfeccionado, para bobinas F.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación de la posición de conmutación	LED
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	170 g
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Conexión de conducto de protección	presente
Longitud del cable	2,5 m
Diámetro del cable	6 mm
Estructura del cable	3x0,75
Tipo de protección	IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PC POM
Material de los contactos crimp	Bronce