


caballete LBG-63

Número de artículo: 31764

FESTO

Para cojinete esférico con brida basculante SSNG o cabeza de rótula SGS en cilindros DNGU, DNG, DNC.
O para cojinete esférico con brida basculante SNCS o cabeza de rótula SGS en cilindros AEN, ADN, ADNP.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	580 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Fundición de acero
Material del perno	Acero cementado
Material de bloqueo	Acero de muelles